


GM-9000は、2液を混ぜて固める樹脂です。

- 気泡の抜けやすい低粘度品です。
- 強力な透明エポキシ接着剤です。
- ベタツキの出にくい常温硬化タイプ。
- 硬化剤タイプ-1は、配合後、5分後には固まりはじめる。急速硬化…&低臭気!!
- オリジナル色が自由に自作OK。

主 剤	GM-9000 各色 (ナチュラル200~etc.)						
硬化剤	タイプ-1	配合比 100/50	薄肉用 5mm以下	急速硬化	5mmt/30℃ 発熱キケン	2~3mmt/30℃ 1~2時間硬化	2~3mmt/20℃ 4~6時間硬化
	タイプ-2	配合比 100/50	厚肉用 20mm以下	標準硬化	20mmt/30℃ 発熱キケン	15~20mmt/30℃ 6~12時間硬化	15~20mmt/20℃ 12~24時間硬化

※主剤、各硬化剤はそれぞれ単品販売です。ご利用目的に合わせてお求め下さい。

硬化の進み具合は？



タイプ-1：急速硬化型硬化剤

※かならず5mm以下で固めて下さい。

… **発熱の為** … **キケン** です。

カラーエポの硬化のスピードは(タイプ-1、タイプ-2)

	速い	遅い
混合量	多い	少ない
温度	高い(40℃以上はタメ)	低い(10℃以下はタメ)
厚み	厚い	薄い

タイプ-2：標準硬化型硬化剤

- ご注意**
- カラーエポの透明色・クリアーカラーは、日光などにより比較的短期間(1~2週間)で変色しますので、取扱い・保管はご注意ください。
 - 本品は特に良質の強力エポキシ接着剤です。貴金属へご利用すると除去できないこともあります。事前にテストし、ご利用下さい。
 - 硬化後の表面に、ベタツキが薄膜、低温、高湿作業時に発生することもあります。デスクライト(電球)などで、加熱硬化(30~35℃)すると、光沢面で固まります。
 - 手や肌についた場合、直ちに石ケン水で充分洗浄して下さい。
 - 幼児や子供の誤飲には充分ご注意ください。
 - 冷暗所にて保管して下さい。

カラーエポ倶楽部アイテム

- カラーエポ倶楽部 主剤
GM-9000—各色
- カラーエポ倶楽部 硬化剤
タイプ-1、2、3
- 透明品・クリアーパーツ型取りシリコーン
GM-7000
- 速硬化タイプ型取りシリコーン
ブルーミックス
- 混合プレート
パレット-6D
- 接着パテ自作用
増粘剤
- エポキシ用離型剤
リケイザイ No.10

【最新情報はホームページにて、ご案内しております】

販売 アルテクノ.com

(有)アルテクノ 東京都台東区下谷1-13-14
<http://www.mmjp.or.jp/altechno/epoclub/>

製造 えぼきし.com

(有)ブレニー技研 群馬県伊勢崎市三光町22-13
<http://www.sannet.ne.jp/blenny/>